

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.450 Armadi PC

Stato: 5/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.450 - Armadi PC

Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per pc (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. Perfetta protezione da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.



## Caratteristiche

|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice prodotto      | PC 5366.450   |
| Esecuzione           | con cassetto per tastiera e vano d'installazione ampio  |
| Descrizione prodotto | Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per computer (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. La protezione perfetta da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.        |
| Materiale            | Contenitore, porta anteriore, porta posteriore, vano di installazione, ripiano: lamiera d'acciaio<br>Maniglie, flange estetiche: Plastica<br>Pannelli delle porte: alluminio<br>Vano d'installazione superiore e ripiano: lamiera d'acciaio |
| Superficie           | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Vano d'installazione superiore e ripiano: verniciatura a polveri   |
| General colour       | RAL 7035  |
| Colore               | Contenitore, porta, elementi decorativi, ripiani: RAL 7035<br>Maniglia: RAL 7015<br>Vano per monitor, parte centrale, porta: RAL 7015   |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Parti incluse nella fornitura             | Contenitore, porta anteriore, porta posteriore<br>Lamiere di fondo<br>Cassetto per tastiera<br>Vano d'installazione ampio            |
| Dimensioni                                | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 1.600 mm<br>Profondità: 636 mm   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Grado di protezione NEMA                  | NEMA 12  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 12  |
| Dimensioni max. tastiera (LxAxP)          | 480 x 70 x 260 mm  |
| Materiale di base                         | Lamiere d'acciaio  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 89,5 kg  |
| Peso lordo                                | 92 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                   | 371,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF            | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                 |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080   |
| ETIM 9                                    | EC002502   |
| ECLASS 8.0                                | 27180501   |
| Descrizione prodotto                      | PC Armadio LXAXP 600X1600X636 In Lamiera Verniciata Porta Tastiera, Grande Zona D'Installazione Componenti, Ripiano Porta Componenti |

# Approvazioni

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Approvazioni

---

Certificati

Superficie

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK