

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.400

Optipanel

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6380.400 - Optipanel

Contentitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Per piccoli pannelli operatore o unità di comando. Design molto lineare, non occupa più spazio delle apparecchiature interne.



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6380.400
Esecuzione	Attacco, raccordo rettangolare 120 x 65 mm
Vantaggi	Contentitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
Materiale	Contentitore: profilo in alluminio estruso Angolari: Pressofusione di zinco Paraspigoli: Plastica
General colour	Anodizzato naturale
Colore	Contentitore: anodizzato naturale Angolari: RAL 7035 Paraspigoli: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Contentitore con parete posteriore incernierata Guarnizioni incluse Guarnizioni e materiale di fissaggio dei pannelli frontali

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 564 mm Altezza: 444 mm Profondità: 110 mm
Profondità di installazione	100 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65
Adatto per larghezza pannello	520 mm
Adatto per altezza pannello	400 mm
Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Nota	Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C Cerniera della parete posteriore sul lato più lungo del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.755
Peso lordo	8.163
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177663152
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK