


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6540.200

# Contenitori di comando su base AE con listelli per l'impugnatura

Stato: 30/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6540.200 - Contenitori di comando su base AE con listelli per l'impugnatura

Contenitore in lamiera d'acciaio con triplice trattamento superficiale per garantire la protezione ottimale dalla corrosione. Frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni. Accesso rapido e sicuro per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte

## Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6540.200
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 7030
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm Profili di montaggio saldati lateralmente Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile Impugnature laterali con tappi di chiusura Porta posteriore, incernierata a destra Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 200 mm Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base	Alluminio

## Caratteristiche

---

Informazioni sul nr. d'ord.	Attacco al braccio portante e battuta della porta inferiore.
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,53 kg
Peso lordo	4,73 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180505

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL
--------------	----