Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CX 6713.000 Leggio CX

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CX 6713.000 - Leggio CX

Quattro larghezze consentono allestimenti modulari del pulpito CX.







Caratteristiche

Codice prodotto	CX 6713.000
Esecuzione	Profilo portante
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
	Coperchio del pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore
	Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione
	aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
	Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
	Chiusura: doppio pettine 3 mm
	Contenitore
	Coperchio fissato nella parte inferiore con cerniere, supporto
	incluso
	Fondo aperto per ingresso cavi
Dimensioni	Larghezza: 1.600 mm
	Profondità: 745 mm
Altezza frontale	130 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Altezza posteriore	200 mm
Codice IK	IK10
Nota	Per chiudere il leggio del pulpito si richiede un coperchio di chiusura Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un basamento e un coperchio di chiusura il leggio Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un basamento e una alzata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.600 mm
Numero di chiusure	3
Esecuzione della chiusura	Chiusura a filo
Inserto di chiusura	Doppio pettine 3 mm
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 3 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	46
Peso lordo	47
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983694
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025