Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5507.110 Armadi di rete/server TS IT

Stato: 28/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 5507.110 - Armadi di rete/server TS IT con porta aerata e profilati da 19"

TS IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5507.110
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
	Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio
	(la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa
	l'85%), cerniere a 180°
	Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per
	inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
	Due profilati di montaggio da 19" (482,6 mm), anteriore e posteriore, su sostegni di profondità con dispositivo di fissaggio rapido, regolabile in profondità
	Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a
	soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione
	passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
	Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la
	compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
	12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
	50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC
	Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia
	coperta per unità di ventilazione
	Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata (superficie in lamiera traforata circa 85%), a due battenti verticali, cerniere a 180°
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 2.000 mm
	Profondità: 800 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	147 mm / 105 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	545 mm
Esecuzione per piano/i da 19"	Profili portanti 19"
Capacità di carico	15.000 N
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Lamiera d'acciaio

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	81
Peso lordo	87
EAN	4028177703001
E-Number Sweden	E7239836
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025