


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.720 Industrial Workstation

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.720 - Industrial Workstation

Postazione di lavoro Industrial Workstation realizzata su base VX SE



Caratteristiche

Codice prodotto	IW 6900.720
Esecuzione	Leggio a cassetto porta design, porta posteriore
Materiale	Contentore, vano a cassetto, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
Superficie	Contentore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	Flange decorative: RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Contentore chiuso ai lati Lamiere di fondo in tre parti Piedini di livellamento Leggio a cassetto porta design, porta posteriore
Depth with drawer section	890 mm
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 900 mm Profondità: 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54
Confezione	1 pz.
Peso netto	60 kg

Caratteristiche

Peso lordo	62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Descrizione prodotto	IW Contenitore Industrial Workstation, Larghezza x Altezza x Profondità: 600x900x600 mm, con leggio a cassetto, portina design anteriore, portina posteriore

Approvazioni

Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità