Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.100 Sensore CAN-Bus CMC III

Stato: 5/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7030.100 - Sensore CAN-Bus CMC III

Per il collegamento di un sensore CMC-TC

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.100
Esecuzione	Per la connessione di 5 sensori di accesso (collegati in parallelo) e/ o di un segnalatore fumo, regolatore di tensione 48 V DC o sensore di tenuta.
Descrizione prodotto	Il sensore CAN-Bus CMC III consente di collegare determinati sensori del sistema CMC-TC al CMC III in uso. In questo modo è possibile aggiornare le vecchie applicazioni con la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III. Oltre ai due collegamenti CAN-Bus, l'unità dispone di un ulteriore collegamento per uno dei sensori CMC-TC. L'unità funge così da interfaccia tra il sensore CMC-TC e la Processing Unit del CMC III in uso, adattando i dati del sensore al protocollo CAN-Bus.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Dati tecnici	2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 per cavo CAN-Bus Indicatori LED (pannello posteriore) Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme) Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory Interfaccia GbE integrata con web server per un funzionamento autonomo senza componenti aggiuntivi Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.

© Rittal 2025

Caratteristiche

Funzionamento	I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III Indicatore di stato tramite LED integrato
	Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in
	tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed
	effettuare impostazioni Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di
	superamento di un valore limite
Materiale	Plastica
	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
	Contenitore, bucciato
Colore	Contenitore: RAL 7035
	Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sensore
	Piastra di montaggio
	Materiale di fissaggio
	Accessori di fissaggio
Input connection	RJ 45
	RJ12
Interfacce sistema BUS	2 x RJ 45 per CAN-Bus
Interfacce	RJ12
Numero di utenze PU compact (max.)	4
Numero di utenze PU (max.)	16
Dimensioni	Larghezza: 110 mm
	Altezza: 30 mm
	Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	595 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.12
Peso lordo	0.18
Codice tariffa doganale	85311095

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

EAN	4028177659476
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025