


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100

Sensore CAN-Bus CMC III

Stato: 29/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - Sensore CAN-Bus CMC III

Per il collegamento di un sensore CMC-TC

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.100
Esecuzione	Per la connessione di 5 sensori di accesso (collegati in parallelo) e/o di un segnalatore fumo, regolatore di tensione 48 V DC o sensore di tenuta.
Descrizione prodotto	Il sensore CAN-Bus CMC III consente di collegare determinati sensori del sistema CMC-TC al CMC III in uso. In questo modo è possibile aggiornare le vecchie applicazioni con la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III. Oltre ai due collegamenti CAN-Bus, l'unità dispone di un ulteriore collegamento per uno dei sensori CMC-TC. L'unità funge così da interfaccia tra il sensore CMC-TC e la Processing Unit del CMC III in uso, adattando i dati del sensore al protocollo CAN-Bus.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Dati tecnici	2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 per cavo CAN-Bus Indicatori LED (pannello posteriore) Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme) Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory Interfaccia GbE integrata con web server per un funzionamento autonomo senza componenti aggiuntivi Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.

Caratteristiche

Funzionamento	I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III Indicatore di stato tramite LED integrato Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
Materiale	Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: buccato
Colore	Contenitore: RAL 7035 Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio Accessori di fissaggio
Input connection	RJ 45 RJ12
Interfacce sistema BUS	2 x RJ 45 per CAN-Bus
Interfacce	RJ12
Numero di utenze PU compact (max.)	4
Numero di utenze PU (max.)	16
Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.12
Peso lordo	0.18
Codice tariffa doganale	85311095

Caratteristiche

EAN 4028177659476

ETIM 9 EC002627

ECLASS 8.0 27189253

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL (listed)

Spiegazioni Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità