Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 7030.265

# Porte per VX IT

Stato: 9/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 7030.265 - Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Porte in vetro e in lamiera d'acciaio VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme.







## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 7030.265 |
| Esecuzione | Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm<br>Ammortizzatore a molla per l'apertura del deflettore<br>Magnete di fissaggio dei deflettori<br>I deflettori sono aperti quando sono disalimentati<br>Porta d'ispezione: 2x vetro di sicurezza, oscurato<br>singola, con deflettori d'aria<br>Telaio: profilo in alluminio estruso |

© Rittal 2026

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Vantaggi | Possibilità di controllo remoto del sistema CMC III<br>Sicurezza elevata grazie all'utilizzo del vetro di sicurezza oscurato<br>Elevata stabilità grazie alla combinazione dei deflettori d'aria e il telaio della porta<br>I deflettori d'aria sporgono solo 200 mm nel passaggio di servizio<br>Non è necessaria alcuna regolazione del sistema di chiusura<br>L'apertura manuale delle porte non ha alcuna influenza sui deflettori<br>Apertura automatica dei deflettori in caso di interruzione di corrente |
| Dati tecnici | Montaggio del deflettore d'aria verso l'esterno: 200 mm (se aperto)<br>Montaggio del meccanismo verso l'interno: 52,5 mm<br>Battuta della porta: a destra (reversibile da destra a sinistra per porte monoblocco)<br>Cavo di alimentazione dalla battuta della porta: 2,5 m |
| Funzionamento | Controllo tramite CMC III Door Control Module (DCM)<br>I deflettori d'aria verticali integrati si aprono meccanicamente in automatico in caso di emergenza, guasto al sistema di raffreddamento o attivazione di un sistema di estinzione incendio<br>A seconda del volume e della temperatura del locale, l'aria del locale è utilizzata per un raffreddamento d'emergenza o è possibile far fluire il gas estinguente direttamente negli armadi IT<br>Si devono utilizzare sempre le porte frontali e posteriori del sistema Automatic Door Opening (ADO) |
| Materiale | Telaio: profilo in alluminio estruso<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato |
| Parti incluse nella fornitura | Porta d'ispezione con maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E |
| in CC | 0,78 A |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.200 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 per deflettori d'aria ciechi |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 45 kg |
| Peso lordo | 46 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | Porta trasparente con cornice in alluminio VX IT ADO, LxA = 800x2200 mm, 2 vetri di sicurezza |