## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







# VX 7030.284 - Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Porte in vetro e in lamiera d'acciaio VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 7030.284
Esecuzione	Finestra d'ispezione: lastra di vetro di sicurezza
	Ammortizzatore a molla per l'apertura del deflettore
	Magnete di fissaggio dei deflettori
	I deflettori sono aperti quando sono disalimentati
	con portina in lamiera d'acciaio
	due parti, a battenti verticali, con deflettori d'aria
	Telaio: Lamiera d'acciaio
Descrizione prodotto	Con deflettori d'aria integrati per l'apertura automatica in caso di allarme o mancanza di corrente. La porta d'ispezione per il sistema di apertura automatica delle porte sostituisce la porta standard del VX IT.

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Vantaggi	Possibilità di controllo remoto del sistema CMC III Sicurezza elevata grazie all'utilizzo del vetro di sicurezza oscurato Elevata stabilità grazie alla combinazione dei deflettori d'aria e il telaio della porta I deflettori d'aria sporgono solo 200 mm nel passaggio di servizio Non è necessaria alcuna regolazione del sistema di chiusura L'apertura manuale delle porte non ha alcuna influenza sui deflettori Apertura automatica dei deflettori in caso di interruzione di corrente	
Dati tecnici	Montaggio del deflettore d'aria verso l'esterno: 200 mm (se aperto) Montaggio del meccanismo verso l'interno: 52,5 mm Battuta della porta: a destra (reversibile da destra a sinistra per porte monoblocco) Cavo di alimentazione dalla battuta della porta: 2,5 m	
Funzionamento	Controllo tramite CMC III Door Control Module (DCM) I deflettori d'aria verticali integrati si aprono meccanicamente in automatico in caso di emergenza, guasto al sistema di raffreddamento o attivazione di un sistema di estinzione incendio A seconda del volume e della temperatura del locale, l'aria del local è utilizzata per un raffreddamento d'emergenza o è possibile far fluire il gas estinguente direttamente negli armadi IT Si devono utilizzare sempre le porte frontali e posteriori del sistema Automatic Door Opening (ADO)	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E	
in CC	0,78 A	
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.200 mm	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20 per deflettori d'aria ciechi	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	40	
Peso lordo	43	
Codice tariffa doganale	94039910	
EAN	4028177925960	

© Rittal 2025 3

#### Caratteristiche

ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025