


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5851.600

Aradio VX SE

Stato: 28/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5851.600 - Armadio VX SE Acciaio inox

Armadio monoblocco in acciaio inox con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Larghezza armadi da 600 a 1200 mm. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate.



Caratteristiche

| | |
|-----------------|--|
| Codice prodotto | SE 5851.600 |
| Materiale | <p>Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna</p> <p>Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna</p> <p>Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna</p> <p>Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm</p> <p>Piastre di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm</p> |
| Superficie | <p>Contenitore, porta e parete posteriore: lucidatura lineare, grana 400</p> <p>Lamiera di fondo: non verniciata</p> <p>Piastre di montaggio: zincata</p> |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Lamiere di fondo Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio 18 x 39 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 500 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 499 mm x 1.696 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 12 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| Codice IK | IK10 |
| Numero di porte | 1 |
| Nota | A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox 2486.400. |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 102.3 |
| Peso lordo | 103.75 |
| EAN | 4028177959378 |
| E-Number Sweden | E3465420 |

Caratteristiche

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL (listed)

Certificati Superficie
Grado di protezione

Spiegazioni Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK