## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.







## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7396.000
Materiale	Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio Piedini: pressofusione di zinco
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura portante, zoccolo: RAL 7035 Flangia, piedini: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange Accessori di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 550 mm Altezza: 1.722 mm Profondità: 750 mm
Unità di altezza	36 HE
Unità di altezza	36 HE
Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm	150 - 350 mm

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Reticolo forato tra i piani di montaggio	50 mm
Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"	1.500 N
Nota	Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.1
Peso lordo	18.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3