

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7466.735**

**Ripiani porta-apparecchi per telai  
senza piano di montaggio**

Stato: 20/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7466.735 - Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio per larghezza armadio 600 mm e 800 mm

Adatti all'installazione in armadi privi di telaio da 482,6 mm (19").

## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | DK 7466.735  |
| Esecuzione                    | con fori di aerazione  |
| Descrizione prodotto          | Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19").   |
| Vantaggi                      | I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell'armadio nel reticolo con passo da 25 mm<br>Nel ripiano sono predisposti i fori per l'inserimento delle maniglie   |
| Applicazioni tipiche          | Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm)  |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio  |
| Superficie                    | Verniciati   |
| Colore                        | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Ripiano porta-apparecchi, forato<br>2 pz. guide di fissaggio   |
| Possibili installazioni       | Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio<br>Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio<br>Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio |
| Capacità di carico            | Carico superficiale 100 kg   |
| Indicazioni per il montaggio  | Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis  |

# Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nota                           | Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell'armadio - 100 mm  |
| Dimensioni                     | Larghezza: 471 mm<br>Altezza: 45 mm<br>Profondità: 700 mm  |
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Larghezza: 600 mm   |
| Confezione                     | 1 pz.  |
| Peso netto                     | 8,371 kg   |
| Peso lordo                     | 8,98 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 33,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC002620   |
| ECLASS 8.0                     | 27189261   |
| Descrizione prodotto           | DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 1000 N, LxAxP: 471x45x700 mm, per largh. armadio: 600 mm, |