## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7507.020 FlatBox

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### DK 7507.020 - FlatBox

Contenitore fornito con un imballaggio piatto. Accessibilità ottimale e utilizzo versatile come contenitore da pavimento o a parete.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7507.020
Esecuzione	con telaio di montaggio da 19"
Vantaggi	Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Allestimento nel rack da 19"
Materiale	Lamiera d'acciaio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore fornito con un imballaggio piatto  1 struttura a parete  2 supporti porta-componenti  2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola  2 pareti laterali, con serratura  1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta  Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore Telaio di montaggio 19"

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Unità di altezza	12 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 625 mm Profondità: 400 mm
Altezza di montaggio per componenti	12 HE
Capacità di carico	max. 600 N
Nota	Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm Angolo di apertura della porta max. 210°
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	24.828
Peso lordo	25.246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177551411
E-Number Sweden	E7238403
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

## Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione del costruttore
---

© Rittal 2025 3