## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7544.000 Sbarra di messa a terra, verticale

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7544.000 - Sbarra di messa a terra, verticale per VX, VX IT

Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile, portata di corrente della sbarra ca. 200 A.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7544.000
Descrizione prodotto	Facile montaggio sul passo meccanico da 25 mm sui profilati portanti da 482,6 mm (19"). Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile. Portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 cavetti di terra 6 mm², L = 500 mm
	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Lunghezza: 1.145 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT TS Altezza: 1.400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.017
Peso lordo	2.217
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177131859
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

© Rittal 2025 2