## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SM 6450.170 Monitor TFT

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SM 6450.170 - Monitor TFT

Varianti di montaggio per superfici piane e per contenitori di comando.

#### Caratteristiche

SM 6450.170
senza touch screen
Installabili su superfici piane e contenitori di comando.
Esecuzione con materiali pregiati per applicazioni industriali Riduzione delle operazioni di montaggio grazie al telaio frontale incorporato Non richiede alcun sistema di ventilazione supplementare Profondità di montaggio ridotta (45 mm)
Pannello frontale: alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 7035
Guarnizione Dadi esagonali (per il montaggio su superfici piane) Cavo VGA Perni filettati M5, montaggio posteriore Varianti touch anche con cavo di allacciamento integrato e unità CD-ROM Con vetro di protezione antiriflesso
Larghezza: 482,6 mm Altezza: 399,3 mm
VGA (D-SUB HD 15 poli) DVI-D
0 °C50 °C
-20 °C60 °C
Altre varianti possibili: come touch screen resistivo con interfaccia seriale o UPS.

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Contrasto	1000 : 1
Diagonale	19"
Tempo di funzionamento	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Tasti di funzionamento sul retro
Reading angle left/right	85 °
Risoluzione monitor	1280 x 1024 Pixel
Informazioni sul nr. d'ord.	Con vetro di protezione antiriflesso
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,5 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Numero colori	16,7
Risoluzione controller	VGA SVGA XGA SXGA
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.6
Peso lordo	8
Codice tariffa doganale	85286200
EAN	4028177511613
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025