

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6711.500

Leggi il pulpito per configurazione in
2 parti

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6711.500 - Leggi pulpito per configurazione in 2 parti

Quattro larghezze completano il sistema di pulpiti.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6711.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
Codice IK	IK08
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 240 mm Profondità: 732 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	27.456
Peso lordo	28.901
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177554191
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK