

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6722.000

Alzata CX

Stato: 16/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6722.000 - Alzata CX

Le quattro diverse larghezze offrono i presupposti migliori per un monitoraggio personalizzato e la configurazione in tre parti del sistema a pulpito CX.



Caratteristiche

Codice prodotto	CX 6722.000
Esecuzione	Alzata
Descrizione prodotto	Le quattro diverse larghezze offrono i presupposti migliori per un monitoraggio personalizzato e la configurazione in tre parti del sistema a pulpito CX.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio fissato nella parte inferiore con cerniere, supporto incluso Fondo aperto per ingresso cavi Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 515 mm
Profondità superiore	125 mm
Profondità (inferiore)	245 mm
Codice IK	IK10

Caratteristiche

Nota	Per il montaggio di un pulpito con struttura in 3 parti, si richiedono un leggio e un basamento
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 515 mm Profondità superiore: 125 mm Profondità (inferiore): 245 mm
Esecuzione della chiusura	Chiusura a filo
Inserto di chiusura	Doppio pettine 3 mm
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	29
Peso lordo	29.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983656
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità