Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6740.000 Pulpito compatto CX

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CX 6740.000 - Pulpito compatto CX

Pulpito compatto monoblocco per il comando e il monitoraggio, con ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, disponibile in quatto diverse larghezze.







Caratteristiche

Codice prodotto	CX 6740.000
Esecuzione	Pulpiti compatti
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
Superficie	Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti Piastra di montaggio Coperchio con chiusure a leva rotante, incernierato sul retro, 2 fermi con bloccaggio automatico. Sblocco automatico a sinistra, manuale a destra. Lamiera di fondo Chiusura: doppio pettine 3 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm
	Altezza: 970 mm
	Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L	920 mm x 900 mm
x A)	
Profondità superiore	495 mm
Profondità (inferiore)	400 mm
Numero di porte	2
Codice IK	IK10
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm
	Altezza: 970 mm
	Profondità superiore: 495 mm
	Profondità (inferiore): 400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	72
Peso lordo	75.25
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983632
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025