

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6742.000

Pulpito compatto CX

Stato: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

CX 6742.000 - Pulpito compatto CX

Pulpito compatto monoblocco per il comando e il monitoraggio, con ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, disponibile in quattro diverse larghezze.



Caratteristiche

Codice prodotto	CX 6742.000
Esecuzione	Pulpiti compatti
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
Superficie	Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti Piastra di montaggio Coperchio con chiusure a leva rotante, incernierato sul retro, 2 fermi con bloccaggio automatico. Sblocco automatico a sinistra, manuale a destra. Lamiera di fondo Chiusura: doppio pettine 3 mm

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 970 mm Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.120 mm x 900 mm
Profondità superiore	495 mm
Profondità (inferiore)	400 mm
Numero di porte	2
Codice IK	IK10
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 970 mm Profondità superiore: 495 mm Profondità (inferiore): 400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	83
Peso lordo	86.75
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983625
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità