# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.628 Armadio di rete TX CableNet

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# TX 7888.628 - Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.628
Esecuzione	2ª generazione
	con porta trasparente
	con pareti laterali
	Con tetto
Descrizione prodotto	Soluzione rack IT ottimale per l'installazione in spazi ristretti, soffitti con altezza ridotta o locali di difficile accesso. Nessuna dissipazione di potenza a causa di unità rack non utilizzate; ideale per allestimenti realizzati esclusivamente con componenti elettronici di piccole dimensioni.
Vantaggi	Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione
	Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
	Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
	Profili portanti 19", regolabili in profondità
	Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
RAL 7035
RAL 7035
Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali Lamiera del tetto avvitata con ingresso cavi posteriore nascosto in direzione trasversale e feritoia centrale coperta per l'integrazione semplificata di un modulo di ventilazione.
Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm
42 HE
445 mm
con pareti laterali
Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
Porta trasparente, monoblocco con lastra in vetro di sicurezza 3 mm Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
5000 N
500 kg
IP 20

© Rittal 2025 3

## Caratteristiche

Nota	Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	103
Peso lordo	103
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177994706
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025