Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IW 6900.700 Industrial Workstation

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



IW 6900.700 - Industrial Workstation

Postazione di lavoro Industrial Workstation realizzata su base VX SE







Caratteristiche

Codice prodotto	IW 6900.700
Esecuzione	Porta design, parete posteriore avvitata dall'interno
Materiale	Contenitore, porta design e parete posteriore: lamiera di acciaio
Superficie	Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	Flange decorative: RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso ai lati Lamiere di fondo in tre parti Piedini di livellamento Porta design, parete posteriore avvitata dall'interno
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 900 mm Profondità: 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	44.6
Peso lordo	46.6

© Rittal 2025

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177968509
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approvazioni

Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3