## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# IW 6900.720 Industrial Workstation

Stato: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## IW 6900.720 - Industrial Workstation

Postazione di lavoro Industrial Workstation realizzata su base VX SE







#### Caratteristiche

Codice prodotto	IW 6900.720
Esecuzione	Leggio a cassetto porta design, porta posteriore
Materiale	Contenitore, vano a cassetto, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
Superficie	Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	Flange decorative: RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso ai lati Lamiere di fondo in tre parti Piedini di livellamento Leggio a cassetto porta design, porta posteriore
Depth with drawer section	890 mm
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 900 mm Profondità: 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54
Confezione	1 pz.
Peso netto	60

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Peso lordo	62
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177968523
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

# Approvazioni

Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3