

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150

Sensori

Stato: 16/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Il sensore di pressione differenziale misura la pressione dell'aria in due punti distinti e calcola la differenza di pressione tra i due punti di misura.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7010.150
Esecuzione	Sensore di pressione differenziale
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento	Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT Il sensore di pressione differenziale misura la pressione dell'aria in due punti dell'ambiente e visualizza la differenza di pressione tra i punti di misura I due punti dell'area vengono definiti attraverso un sottile tubo flessibile, collegato al sensore
Materiale	Plastica
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus	Diretta
Interfacce	2 x RJ 45 per CAN-Bus

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	0...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,333 kg
Peso lordo	0,383 kg
Codice tariffa doganale	85319000
Descrizione prodotto	DK sensore di pressione differenziale per armadi montati in batteria, con collegamento tramite interfaccia CAN-Bus, LxAxP: 110x30x40 mm, RAL 9005

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità