Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





IT 7100.120 Rack OCP ORV3


Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



IT 7100.120 - Rack OCP ORV3

OCP è una Community internazionale emergente con l'obiettivo di semplificare e ottimizzare le infrastrutture IT. Il Rack Rittal OCP ORV3 è certificato OCP e pronto all'uso. Grazie a un'ampia gamma di accessori, è sempre possibile apportare semplici modifiche e integrazioni. Il rack OCP ORV3 è inoltre predisposto per l'integrazione di una soluzione di raffreddamento a liquido diretto (Direct Liquid Cooling - DLC). Con questo rack, è possibile portare l'efficienza e la densità di potenza ad un livello superiore.







Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7100.120
Esecuzione	Struttura del telaio aperta
	with busbar
	Predisposto per l'ingresso cavi dal tetto e dal fondo
	Gestione cavi anteriore su tutta l'altezza
Vantaggi	Predisposto per l'alloggiamento di componenti OCP da 21", contatto elettrico diretto sulla barra di distribuzione
	Montaggio rapido e manutenzione facilitata grazie all'installazione a
	scatto del sistema IT e del sistema a sbarre di alimentazione IT OCP
	Gestione cavi nella parte anteriore del rack su tutta l'altezza senza interruzioni
	Ottimale per High Performance Computing e tecnologie Al grazie
	alla predisposizione per soluzioni di raffreddamento a liquido diretto (Direct Liquid Cooling)
	Le ruote heavy-duty integrate facilitano il trasporto e garantiscono
	una movimentazione agevole all'interno del data center.
Dati tecnici	Tensione di esercizio nominale: 48 V DC / Potenza nominale 18 kW
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Rack OCP ORV3
	OCP Sbarra di distribuzione per max. 48 DC/18 kW
	2 fermi, premontati
	Piedini di livellamento, premontati
	4 ruote (girevoli)
	Guarnizione di accoppiamento
	Deflettore aria
Dimensioni	Larghezza: 600 mm
	Altezza: 2.286 mm
	Profondità: 1.068 mm
Unità di altezza	44 OU
Capacità di carico	14.000 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	172
Peso lordo	200
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	IEC CB UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3