Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7240.280 Canalina di alimentazione


Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




DK 7240.280 - Canalina di alimentazione in alluminio

Prese multiple integrate in una canalina in alluminio, disponibili in diverse lunghezze e con differenti elementi funzionali, varie possibilità di fissaggio.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7240.280
Esecuzione	Con interruttore differenziale, 0,03 A, bipolare, tipo A
Descrizione prodotto	Le prese multiple sono disponibili in diverse varianti a seconda del paese e con differenti elementi funzionali. Si caratterizzano per il fissaggio di tipo universale volto a garantire la massima praticità e flessibilità grazie a un angolare posizionabile in quattro punti. In questo modo è ad esempio possibile montare le prese multiple da 482 mm di lunghezza su profili portanti da 482,6 mm (19"), su telai di montaggio da 19", sul telaio di un contenitore o sul retro delle pareti divisorie. Le prese multiple con lunghezza superiore a 482 mm possono essere montate solo sul telaio del contenitore. La presa di servizio può anche essere montata su tutti i profili con passo meccanico di 25 mm senza che sia necessario utilizzare accessori di fissaggio aggiuntivi. Ciò agevola notevolmente la scelta dei vari elementi, offre maggiore flessibilità e consente un risparmio sui costi riducendo al minimo le scorte di materiale a magazzino. Si è pensato anche di razionalizzare la gestione dell'alimentazione durante la fase di montaggio: nella struttura da 482,6 mm (19") vi è spazio sufficiente per disporre i cavi di alimentazione senza piegature tra la canalina e il profilo portante. La disposizione degli alveoli a 45° delle prese Schuko consente di utilizzare spine angolate senza alcuna limitazione.

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
	Inserti prese: policarbonato
Parti incluse nella fornitura	Canalina di alimentazione
	2 squadrette di fissaggio
	Materiale di fissaggio
	Cavo di connessione senza connettore, 2 m, H05VV-F3G1,5
Esecuzione	Con interruttore differenziale, 0,03 A, bipolare, tipo A
Prese di alimentazione	5 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Dimensioni	Altezza: 44 mm
	Profondità: 44 mm
	Lunghezza: 482,6 mm
Lunghezza cavo di connessione	2 m
Cavo di connessione (tipo)	H05VV-F3G1,5
Quota di fissaggio	452,5 mm
Tolleranza quota di fissaggio	25 mm
Tensione nominale di esercizio	250 V AC, 50 Hz
Tensione nominale	250 V AC, 50 Hz
Corrente nominale (max.)	16 A
Connessione elettrica	Capicorda
Possibili installazioni	Componenti con reticolo forato da 25 mm
	Telaio dell'armadio
	Nella parte posteriore dei ripartitori da parete (se la superficie è
	sufficientemente ampia)
	Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Nota	A seconda dell'applicazione, è consigliabile una riserva di corrente
	di carica per prevenire interventi accidentali dovuti a picchi di
	corrente di inserzione
	Distanza di fissaggio regolabile con passo di 25 mm. È indicata la
	quota intermedia tra i centri dei fori della squadretta di fissaggio
Norme	DIN 49 440-1
Colore presa elettrica	grigio
Confezione	1 pz.

© Rittal 2025

3

Caratteristiche

Peso netto	1
Peso lordo	1.054
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177221222
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025