




DK 7979.813 - PDU UK basic

Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 7979.813 |
| Descrizione prodotto | Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia. |
| Vantaggi | Set di installazione senza attrezzi per VX IT Design a risparmio energetico |
| Dati tecnici | Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero Prese: plastica |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Opzioni | Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU |
| Dimensioni | Larghezza: 44 mm Profondità: 70 mm Lunghezza: 1.095 mm |
| Numero di prese e tipi | 16 x BS 1363 |
| Prese di alimentazione | 16 x BS 1363 |
| Corrente nominale (max.) | 13 A |

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|--|
| Potenza nominale assorbita | 3 kW |
| Alimentatori | Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~ |
| Lunghezza cavo di connessione | 3 m |
| Connessione elettrica | UK |
| Direttive | Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE |
| Norme | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...50 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 10...95 % |
| Range di temperatura stoccaggio | -25 °C...70 °C |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Telai VX IT: \geq 1.200 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": \geq 1.800 mm Tipo di contenitore: TX CableNet: \geq 1.200 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice tariffa doganale | 85366990 |
| EAN | 4028177948594 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|