

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.010

Barre di alimentazione PSM

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.010 - Barre di alimentazione PSM

Uno o due alimentatori monofase o trifase

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7856.010
Esecuzione	Con 2 prese di alimentazione, ridondanza trifase
Descrizione prodotto	Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
Vantaggi	Il modulo PDM è sostituibile a caldo in condizioni di esercizio.
Dati tecnici	<p>Ciascun modulo plug-in preleva una fase sulla guida di supporto proveniente dall'alimentazione A o dall'alimentazione ridondante B a seconda del senso del connettore.</p> <p>A seconda della variante, configurazione monofase o trifase con corrente max. 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Possibile la configurazione ridondante dell'alimentazione trifase. Il circuito ridondante è completamente isolato rispetto alle tre fasi della guida di supporto.</p> <p>I moduli possono essere dotati di protezione integrata contro i cortocircuiti, in modo tale che solo il modulo interessato viene disattivato. Durante l'upgrade gli altri moduli rimangono operativi.</p>
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Connessione elettrica	WAGO X-COM
Quantità	2
Fasi per alimentazione	3~
Corrente nominale (max.)	16 A
Moduli innestabili (max.)	4

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8 TS IT VX IT Altezza: 1.200 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-20 °C...60 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,089 kg
Peso lordo	2,24 kg
Codice tariffa doganale	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Descrizione prodotto	CMC Sbarra Porta Corrente

Approvazioni

Approvazioni	IEC CB VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
