

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8186.245

### Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 21/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8186.245 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per VX

Pareti laterali, avvitabili, lamiera d'acciaio, per VX.

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Codice prodotto                           | VX 8186.245   |
| Vantaggi                                  | Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale<br>Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni<br>Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento<br>Montaggio eseguibile da un solo operatore<br>Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale |
| Materiale                                 | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm   |
| Superficie                                | Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna  |
| Colore                                    | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura             | Materiale di fissaggio  |
| Adatti per                                | Tipo di contenitore: VX<br>Altezza: = 1.800 mm<br>Profondità: = 600 mm  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55   |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 12   |
| Materiale di base                         | Lamiera d'acciaio   |
| Confezione                                | 2 pz.   |
| Peso netto                                | 25.8  |
| Peso lordo                                | 26.2  |

## Caratteristiche

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 99,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| EAN                            | 4028177827820  |
| E-Number Sweden                | E3465113   |
| ETIM 9                         | EC002524   |
| ECLASS 8.0                     | 27182101   |

## Approvazioni

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|