# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7856.070 Moduli ad innesto PSM

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7856.070 - Moduli ad innesto PSM

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7856.070
Esecuzione	non attivabile/disattivabile
Descrizione prodotto	Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
Materiale	Profilo: alluminio, anodizzato Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Lunghezza	250 mm
Connessione elettrica	WAGO WINSTA MIDI
Fasi per alimentazione	1~
Protezione del sovraccarico termico ed elettrico	per modulo presa
Tensione nominale di esercizio	110 V - 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale (max.)	16 A
Numero max. moduli innestabili	1
Dimensioni	Lunghezza: 250 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	595 %
Prese di alimentazione	6 x Connettore femmina C13
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.3

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Peso lordo	0.342
Codice tariffa doganale	85369001
EAN	4028177402522
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Approvazioni

Approvazioni	IEC CB
	UR + C-UR (recognized)
	VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3