

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8453.600

## Armadi componibili TS 8

Stato: 5/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8453.600 - Armadi componibili TS 8 Acciaio inox

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 55.



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | TS 8453.600  |
| Materiale                     | Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna<br>Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna<br>Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna<br>Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie                    | Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate<br>Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400<br>Piastra di montaggio: zincata   |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Lamiere di fondo<br>Parete posteriore<br>Piastra di montaggio<br>4 golfari di sollevamento<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm<br>2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm  |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Numero di porte                           | 2  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 12  |
| Protection category NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Codice IK                                 | IK09   |
| Nota                                      | A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox. |
| Materiale di base                         | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)   |
| Dimensioni                                | Larghezza: 1.200 mm<br>Altezza: 1.800 mm<br>Profondità: 500 mm   |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)   | 1.099 mm x 1.696 mm  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 164,4 kg   |
| Peso lordo                                | 174,9 kg   |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |
| Descrizione prodotto                      | TS Armadi componibili, LxAxP: 1200x1800x500 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, doppia porta frontale                  |

# Approvazioni

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK