

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Telaio girevole grande con flangia

Stato: 30/05/2026 (Fonte: rittal.com/it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 800 mm

Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").

Caratteristiche

Codice prodotto	SR 7858.100
Esecuzione	Esecuzione per carichi pesanti, piano da 19" laterale
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio Incluso set d'installazione per armadi con altezza 2000 mm:
Angolo di apertura	130°
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
Nota	Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
Capacità di carico (statico)	350 kg
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Unità di altezza	40 HE

Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	TS VX SE
Confezione	1 pz.
Peso netto	24,757 kg
Peso lordo	26,06 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	DK telaio girevole, per LarghxAlt.: 800x2000 mm, 40 HE, esecuzione carichi pesanti, piano da 19" laterale, cerniera 130°, per TS, SE