Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8609.230 Cuffia di copertura con portina

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8609.230 - Cuffia di copertura con portina per VX

Cuffia di copertura con porta per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8609.230
Vantaggi	Per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio Ingresso cavi a scelta superiore o inferiore
Materiale	Cuffia di copertura: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cuffia di copertura Porta con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine 2 piastrine di copertura per la parte superiore e inferiore
Dimensioni	Larghezza: 202,7 mm Altezza: 1.998 mm Profondità: 599 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 solo in combinazione con armadi della serie VX
Grado di protezione NEMA	NEMA 12 (in combinazione con gli armadi della serie VX, VX IT)
Confezione	1 pz.
Peso netto	48.5
Peso lordo	50.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

© Rittal 2025

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177921689
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

© Rittal 2025 3