


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.510

Piastre di montaggio parziali

Stato: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.510 - Piastre di montaggio parziali per VX, VX SE, PC, IW

Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | VX 8617.510 |
| Descrizione prodotto | Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2,5 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Per porte larghe | 600 mm |
| Possibili installazioni | L'installazione può essere eseguita sia come superficie di montaggio verticale, sia come piano orizzontale Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio In posizione avanzata, il fissaggio avviene tramite gli elementi a chassis su qualsiasi piano di montaggio dell'armadio Per l'installazione consecutiva su più piani di montaggio, le piastre di montaggio parziali possono essere incernierate verticalmente tramite il fissaggio a cerniera, per consentire un rapido accesso ai piani retrostanti. |
| Nota | Per il montaggio nel VX SE, PC, IW è necessario il profilo adattatore VX |
| Dimensioni | Larghezza: 500 mm Profondità: 300 mm |
| Adatta per tipo di contenitore | VX VX SE PC |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX SE PC Larghezza: = 400 mm = 600 mm Profondità: = 400 mm = 600 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4 |
| Peso lordo | 4.42 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177919365 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |