

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TX 7888.102**

**Armadio di rete TX CableNet**

Stato: 17/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

# TX 7888.102 - Armadio di rete TX CableNet con porte aeree

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.102
Esecuzione	1 <sup>a</sup> generazione aerato senza pareti laterali
Vantaggi	<p>Nuovo concetto di tetto: pieno utilizzo della profondità per il cablaggio e possibile integrazione di un modulo ventilazione</p> <p>Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile</p> <p>Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore</p> <p>Installazione di componenti di rete attivi e passivi possibile grazie alle porte ventilate</p> <p>Battuta della porta reversibile</p> <p>Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato</p>
Materiale	Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm

# Caratteristiche

Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Containitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro Telaio dell'armadio con porte e tetto Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori Porta anteriore in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 130° Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata, monoblocco, cerniere a 130° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E Pallet IPPC
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	645 mm
Esecuzione	senza pareti laterali
Design doors	aerato
Capacità di carico	5000 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	78
Peso lordo	88
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177965560
E-Number Sweden	E7238491

## Caratteristiche

---

ETIM 9 EC002499

---

ETIM 8 EC002499

---

ECLASS 8.0 27180207

## Approvazioni

---

Approvazioni UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK