Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.218 Armadio di rete TX CableNet

Stato: 11/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TX 7888.218 - Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.







Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.218
Esecuzione	1ª generazione
	con porta trasparente
	con pareti laterali
Vantaggi	Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si
	rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del
	contenitore
	Accessori compatibili con TS e VX
	Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
	Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
	Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
	Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
	Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
	Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a
	polvere

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
	Telaio dell'armadio con porte e tetto
	Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130
	Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130 Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di
	sicurezza 3524 E
	Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
	Tetto, pezzo singolo, avvitato con feritoia e coperta per moduli di ventilazione
	Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
	Pallet IPPC
	Profilati portanti 19"
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 1.200 mm
	Profondità: 800 mm
Unità di altezza	24 HE
Unità di altezza	24 HE
Distanza tra i piani in condizione di	445 mm
pronta consegna	
Esecuzione	con pareti laterali
Design doors	senza fori di aerazione
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
Versione con porta frontale	Porta trasparente, monoblocco
	con lastra in vetro di sicurezza 3 mm
	Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
Capacità di carico	5000 N
Capacità di carico	5.000 N

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Nota	Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	90
Peso lordo	95.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177966970
E-Number Sweden	E7238504
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025