


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.276

Aradio di rete TX CableNet

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.276 - Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.



Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.276
Esecuzione	1 ^a generazione con porta trasparente con pareti laterali
Vantaggi	Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore Accessori compatibili con TS e VX Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere

Caratteristiche

General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	<p>Containitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro</p> <p>Telaio dell'armadio con porte e tetto</p> <p>Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°</p> <p>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°</p> <p>Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Tetto, pezzo singolo, avvitato con feritoia e coperta per moduli di ventilazione</p> <p>Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori</p> <p>Pallet IPPC</p> <p>Profilati portanti 19"</p>
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 600 mm
Unità di altezza	24 HE
Unità di altezza	24 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	345 mm
Esecuzione	con pareti laterali
Design doors	senza fori di aerazione
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
Versione con porta frontale	Porta trasparente, monoblocco con lastra in vetro di sicurezza 3 mm Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
Capacità di carico	5000 N
Capacità di carico	5.000 N

Caratteristiche

Nota	Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi. I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	70
Peso lordo	75
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177966963
E-Number Sweden	E7238502
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK