Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8660.002

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8660.002 - Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Angolari dello zoccolo con flange per un'introduzione flessibile dei cavi.







Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8660.002
Vantaggi	Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione
Materiale	Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 terminali angolari Materiale di fissaggio 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Nota	Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni	Altezza: 100 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX		
	VXIT		
	VX SE		
	TX CableNet		
	TS		
	TSIT		
	TP PC IW CX		
		Larghezza: = 600 mm	
		Type rating secondo UL 50E	Type 1
			Type 12
	Peso/Conf.	4,47 kg	
Confezione	2 pz.		
Peso netto	4.22		
Peso lordo	4.466		
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17 kg CO2 eq (Cat B)		
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato		
Codice tariffa doganale	94039910		
EAN	4028177978041		
ETIM 9	EC000721		
ETIM 8	EC000721		
ECLASS 8.0	27182003		

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
Spiegazioni	PCF-declaration

© Rittal 2025 3