


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Armadio di rete TX CableNet

Stato: 26/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.



Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.731
Esecuzione	2ª generazione scomponibile aerato con pareti laterali
Descrizione prodotto	Soluzione rack IT ottimale per l'installazione in spazi ristretti, soffitti con altezza ridotta o locali di difficile accesso. Nessuna dissipazione di potenza a causa di unità rack non utilizzate; ideale per allestimenti realizzati esclusivamente con componenti elettronici di piccole dimensioni.

Caratteristiche

Vantaggi	<p>Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.</p> <p>Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile</p> <p>Pareti laterali avvitate per un accesso rapido</p> <p>Profili 19", regolabili in larghezza e profondità e con possibilità di allestimento interno asimmetrico</p> <p>Scomponibili in più parti</p> <p>Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato</p>
Materiale	<p>Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm</p> <p>Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm</p> <p>Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm</p> <p>Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm</p> <p>Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm</p>
Superficie	<p>Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione</p> <p>Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere</p>
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	<p>Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro</p> <p>Struttura dell'armadio smontabile, con montanti 19" fronte e retro</p> <p>Pareti laterali</p> <p>Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.</p>
Dimensioni	<p>Larghezza: 800 mm</p> <p>Altezza: 2.000 mm</p> <p>Profondità: 1.000 mm</p>
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	645 mm
Sistema di fissaggio 19"	scomponibile
Esecuzione	con pareti laterali
Design doors	aerato
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata

Caratteristiche

Versione con porta frontale	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata Superficie in lamiera traforata circa 78 %
Capacità di carico	5000 N
Capacità di carico (statico)	500 kg
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	125 kg
Peso lordo	135 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	TX CableNet, con porta aerata, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", contenitore smontabile, LxAxP: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità