

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Pareti laterali, avvitate, acciaio inox

Stato: 19/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8700.040 - Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per VX

Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per VX.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8700.040
Vantaggi	<p>Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale</p> <p>Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione</p> <p>EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni</p> <p>Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento</p> <p>Montaggio eseguibile da un solo operatore</p> <p>Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale</p>
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	<p>Tipo di contenitore: VX</p> <p>Altezza: = 1.800 mm</p> <p>Profondità: = 500 mm</p>
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Materiale di base	Acciaio inox
Confezione	2 pz.
Peso netto	21
Peso lordo	22.6
EAN	4028177921467
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101