

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.753

Canalina passacavi

Stato: 14/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.753 - Canalina passacavi

Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | TS 8800.753 |
| Esecuzione | per piastre di montaggio da installare nel passo meccanico del VX |
| Descrizione prodotto | Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi. |
| Materiale | PVC rigido Bassa infiammabilità Resistente al calore fino a +60 °C |
| Colore | Similare RAL 7030 |
| Parti incluse nella fornitura | Canalina passacavi con coperchio |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Possibili installazioni | Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio Se la piastra di montaggio viene installata a filo del telaio dell'armadio (posizione di montaggio ± 0), le canaline montate in orizzontale combaciano con quelle installate sul profilo dell'armadio1 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Nota | Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni. |
| Dimensioni | Larghezza: 80 mm Profondità: 80 mm Lunghezza: 2.000 mm |
| Confezione | 12 pz. |
| Peso netto | 17.88 |
| Peso lordo | 18.72 |
| Codice tariffa doganale | 39259020 |
| EAN | 4028177445475 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|