
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.753 Canalina passacavi

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8800.753 - Canalina passacavi

Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.





Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.753
Esecuzione	per piastre di montaggio da installare nel passo meccanico del VX
Descrizione prodotto	Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.
Materiale	PVC rigido Bassa infiammabilità Resistente al calore fino a +60°C
Colore	Similare RAL 7030
Parti incluse nella fornitura	Canalina passacavi con coperchio
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Possibili installazioni	Dotata di fori speciali/DIN, vene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio Se la piastra di montaggio viene installata a filo del telaio dell'armadio (posizione di montaggio ±0), le canaline montate in orizzontale combaciano con quelle installate sul profilo dell'armadio1

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota	Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni.
Dimensioni	Larghezza: 80 mm
	Profondità: 80 mm
	Lunghezza: 2.000 mm
Confezione	12 pz.
Peso netto	17.88
Peso lordo	18.72
Codice tariffa doganale	39259020
EAN	4028177445475
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3