
### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## PC 8800.910

# Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## PC 8800.910 - Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per TS, VX SE, PC, IW, predisposti per kit di ventilazione supplementare

Applicabile direttamente sul profilo verticale dell'armadio. Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	PC 8800.910
Descrizione prodotto	Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
Capacità di carico	40 kg carico superficiale, statico
Nota	Per armadi senza piastra di montaggio
Superficie di appoggio	Larghezza: 507 mm Profondità: 750 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE PC IW Larghezza: = 600 mm Profondità: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	5.24
Peso lordo	5.516
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177266919
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3