

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.000

Cuffia per blocco sezionatore

Stato: 18/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.000 - Cuffia per blocco sezionatore per VX

Incluso interblocco per porta principale dell'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore generale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8951.000
Descrizione prodotto	Incluso interblocco per porta principale dell'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore generale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Vantaggi	<p>Soddisfa i requisiti della UL 508 A</p> <p>In combinazione con il meccanismo di azionamento, il blocco per porta battente e le aste di rinvio, vengono soddisfatti anche i requisiti per gli armadi in batteria</p> <p>La cuffia è installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio. Di conseguenza, con questa cuffia tutti gli armadi modulari ad una porta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.</p> <p>Abbinando la piastra intermedia di montaggio, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere aumentata fino al 14 %</p> <p>Due feritoie per meccanismi di azionamento a leva sul lato anteriore per l'installazione a diverse altezze</p>

Caratteristiche

Applicazioni tipiche	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA, tipo 1 e 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA per tipo 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA per tipo 12 Siemens: Meccanismo di manovra con tirante - sistema completo 3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON 3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON 3VA9277-0CK12 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON 3VA9277-0CK72 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON 3VA9477-0CK12 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON 3VA9477-0CK72 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON Siemens: meccanismo di comando a profondità variabile – kit completi 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
Dimensioni	Larghezza: 103 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 500 mm
Nota	Montaggio della cuffia solo su armadi monoporta con telaio di rinforzo
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 solo in combinazione con armadi della serie VX

Caratteristiche

Protection category NEMA	NEMA 12 (armadi montati in batteria serie VX)
Confezione	1 pz.
Peso netto	14 kg
Peso lordo	17,5 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	VX Cuffia di Blocco Del Sezionatore 2000X500 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------