Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7979.723

Modulo di protezione da sovratensione tipo 3

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7979.723 - Modulo di protezione da sovratensione tipo 3

Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione delle apparecchiature terminali (tipo 3), con contatto di allarme e fissaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere i dispositivi hardware sensibili ai picchi di tensione e rappresentano la terza e/o ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Altri dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7979.723
Esecuzione	Protezione dalla sovratensione tipo 3
Descrizione prodotto	Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione dei terminali (tipo 3) con contatto di segnale e montaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere l'hardware sensibile e rappresentano la terza e ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Ulteriori dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.
Vantaggi	Soluzione di protezione dalle sovratensioni precablata e pronta all'uso Impiego universale Elevata disponibilità – gli scaricatori di tensione possono essere sostituiti in caso di anomalia senza interrompere l'alimentazione Design di facile manutenzione grazie al sistema a innesto dei moduli di protezione Versioni per 16 A/32 A, monofase/trifase Versioni con cavo di collegamento e connettori CEE Subito utilizzabile nelle reti TN-S Circuiti di connessione L/N e N/PE Monitoraggio ottico dello stato direttamente sullo scaricatore di tensione Segnalazione di stato tramite contatto di segnale a potenziale zero per l'inoltro, ad esempio, al BMS Installazione salvaspazio grazie al design compatto

© Rittal 2025

2

Caratteristiche

Materiale	Profilo in alluminio estruso anodizzato
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita	11 kW
Connessione elettrica	Connettore/presa CEE
Corrente nominale (max.)	16 A
Direttive	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE Direttiva EMC 2014/30/UE
Norme	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Altezza: 75 mm Lunghezza: 250 mm
Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Collegamento cavo di uscita (tipo/ lunghezza)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.22
Peso lordo	2.52
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177948549
E-Number Sweden	E8439042
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

© Rittal 2025 3