Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9204.100

Contenitori Ex

Stato: 5/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

AX 9204.100 - Contenitori Ex Armadio compatto per zone con rischio di esplosione

Contenitore EX con portina incernierata, plastica







Caratteristiche

Codice prodotto	AX 9204.100
Esecuzione	Contenitori Ex
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10^9 Ω Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10^9 Ω guarnizione in silicone incollata su tutto il perimetro Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 9011
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 400 mm Profondità: 200 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	305 mm x 325 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sì
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sì
Chiusura	Numero di chiusure: 2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Codice IK	IK09
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di esercizio	I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Confezione	1 pz.
Peso netto	8,7 kg
Peso lordo	8,9 kg
Codice tariffa doganale	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Descrizione prodotto	AX Armadio Compatto LXAXP 400X400X200 In Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro, Piastra di Montaggio E Porta Incernierata

© Rittal 2026

Approvazioni

Approvazioni	ATEX ATEX QA IECEx IECEx QAR UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Attestation of Conformity