Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9208.100 Contenitori Ex

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 9208.100 - Contenitori Ex Armadio compatto per zone con rischio di esplosione

Contenitore EX con portina incernierata, plastica







Caratteristiche

Codice prodotto	AX 9208.100
Esecuzione	Contenitori Ex
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente: -40 °C+70 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < $10\mbox{M}\ \Omega$ Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < $10\mbox{M}\ \Omega$ guarnizione in silicone incollata su tutto il perimetro Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 9011
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio

© Rittal 2025

Caratteristiche

Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 300 mm
505 mm x 725 mm
3 mm
sì
sì
Numero di chiusure: 3
IP 65
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK09
-40 °C70 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
1 pz.
26
26.5
94037000
4028177952126
EC002503
27180502

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Attestation of Conformity

© Rittal 2025