


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9303.000

### Containitori Ex

Stato: 5/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KEL 9303.000 - Contenitori Ex Acciaio inox, contenitori vuoti con coperchio avvitato

Cassette EX con coperchio avvitato in acciaio inox



## Caratteristiche

Codice prodotto	KEL 9303.000
Esecuzione	Contenitori Ex
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Superficie	Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 200 mm Profondità: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	sì

## Caratteristiche

---

Certificato PTB 03 ATEX 1013U	sì
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.9
Peso lordo	2.04
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177138582
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR
Spiegazioni	Attestation of Conformity

---