


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7999.992

Climatizzazione outdoor con tecnologia inverter

Stato: 23/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7999.992 - Climatizzazione outdoor con tecnologia inverter per Micro Data Center

Climatizzazione outdoor con tecnologia inverter, la regolazione della velocità del compressore e l'ottimizzazione della quantità di refrigerante consente una riduzione dei costi energetici fino al 40%.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 7999.992
Esecuzione	Il sistema viene fornito con configurazione ridondante.
Descrizione prodotto	L'unità esterna controllata da inverter consente di regolare la velocità del compressore secondo l'effettiva richiesta di raffreddamento. La regolazione della portata di refrigerante avviene mediante la valvola di espansione elettronica. L'ottimizzazione della quantità di refrigerante consente una riduzione dei costi energetici fino al 40%. Tramite l'unità interna (evaporatore) l'aria raffreddata viene espulsa davanti al piano di fissaggio da 19", mentre l'aria calda viene aspirata sul retro dell'unità. Speciali deflettori agevolano la circolazione dell'aria contribuendo a una climatizzazione energeticamente più efficiente.
Funzionamento	Tutti i sistemi di climatizzazione per Micro Data Center sono progettati come unità split, con circuiti frigoriferi separati all'interno e all'esterno del modulsafe. La separazione ermetica rende impossibile la penetrazione di polveri e gas corrosivi attraverso il sistema di climatizzazione. La conduzione dell'aria nel Safe avviene in senso orizzontale. L'aria calda viene aspirata sul retro del Safe, una volta raffreddata viene espulsa frontalmente al piano da 19".
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio esterno Super Digital Inverter Controllo remoto cavi Kit di comando DX Scatola di commutazione guasto/ore di esercizio Termostato
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 13,9 A

Caratteristiche

Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 36 A
Remark (Dimension)	(2x)
Redundancy	sì
Pre-Fuse (footnote)	(2x)
Noise Level general min	48 dB(A)
Noise Level general max	49 dB(A)
Dimensioni	Larghezza: 900 mm Altezza: 795 mm Profondità: 320 mm
Range temperatura di esercizio	-15 °C...43 °C
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 25 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	-15 °C...43 °C
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	84159000
EAN	4028177654136
ECLASS 8.0	27180704