


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.245

Parete laterale, avvvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 16/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.245 - Parete laterale, avvvitabile, lamiera in acciaio per VX

Pareti laterali, avvvitabili, lamiera d'acciaio, per VX.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 8100.245 |
| Vantaggi | Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento Montaggio eseguibile da un solo operatore Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| Superficie | Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 1.000 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 40 kg |
| Peso lordo | 46 kg |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 140,07 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Descrizione prodotto | VX Pareti Laterale Avvitate, per 2000X1000 mm, Lamiera d'acciaio |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | PCF-declaration |
